

R RSCAH

電源ONで瞬間冷却

HYBRID COOL VEST

ハイブリッドクールベスト

ダブル冷却で
冷たさMAX!

ペルチェ
2個

水冷
ベスト

水冷ベスト使用方法



1 背中のタンクに
300mlの冷水を入れる



2 背中のタンクに
凍らせたペットボトルで
タンクの水を冷やす
650ml までのペットボトル対応



氷でもOK

3 リモコンから
電源ON

ペルチェデバイス

電源 ON で瞬間冷却。
音が静かで気にならない

水冷ベスト

凍らせたペットボトルで
冷やした水が身体を
めぐり広範囲を冷却



表側



ペルチェデバイス 2個

コントローラー (ペルチェ)

凍らせたペットボトルを
入れるタンク
(アルミ保冷シート)

バッテリーポケット

ポケット

保冷剤ポケット

内側




水冷ホース
脇の下まで冷水が流れる

★凍らせたペットボトルで
タンクの水の冷たさ持続!

連続稼働時間 (バッテリー)

▶ ペルチェデバイス+水冷ベスト



※ゆらぎ機能とは10分間冷却後2分間冷却をお休みし、冷却面の肌の慣れを軽減し、冷却感覚を高めるモードです。
※水冷ベストは「1 (連続)」モードで使用した時間です。

▶ ペルチェデバイスのみ



▶ 水冷ベストのみ



7300 F

ハイブリッドクールベスト
黒 バッテリー付



<セット内容>

●本体ベスト ●ペルチェ 2個

<付属品>

●モバイルバッテリー (#7301) ●USB ケーブル



7301

モバイルバッテリー
10000mAh (#7300用)



●専用バッテリー (リチウムポリマーバッテリー)

●USB ケーブル (長さ: 約 30cm) USB Type-A/USB Type-C

■お問合せ

Anniversary
110th
PAINTING TOMORROW.

大塚刷毛製造株式会社